

SUPPORTO PER APPARECCHIATURE MEDICHE CONCAMERA PTZ 10X E VIVAVOCE



SUPPORTO PER
APPARECCHIATURE MEDICHE
CON CAMERA PTZ 10X E
VIVAVOCE

Reference: BG-MR700-HSU10X-5M

SUPPORTO PER APPARECCHIATURE MEDICHE CON CAMERA PTZ 10X E VIVAVOCE

Il kit Medical Cart BG-MR700-HSU10X-4M rappresenta una soluzione accuratamente studiata, realizzata per soddisfare le esigenze specifiche dei professionisti sanitari. Questo kit integra in modo fluido un carrello medico versatile, l'avanzato Speakerphone BG-SMB-4M e l'alta prestazione della Medical Camera BG-VPTZ-HSU3.

Collettivamente, questi componenti creano una soluzione completa per la telemedicina e la comunicazione, progettata per ambienti medici e dotata di funzionalità e capacità indispensabili. Elevando il livello di cura dei pazienti, semplificando la collaborazione a distanza e supportando l'educazione medica, questo kit rappresenta un approccio olistico all'avanzamento delle pratiche sanitarie.

Video

- 1 x Camera BG-VPTZ-HSU3
- 1 x Telecomando IR
- 1 x Cavo RS-232 a connettore DB a 9 pin
- 1 x Alimentatore DC 12V/2.0A
- 1 x Manuale utente

Audio

- 1 x BG-SMB-4M
- 1 x Cavo USB da 1,8 m
- 1 x Manuale utente

Medical Cart

- 1 x Asta
- 1 x Braccio
- 1 x Supporto per mouse
- 1 x Base
- 1 x Pedale di sollevamento
- 1 x Ruota

Specifiche Hardware

- Capacità di carico: 20 kg
- Metodo di regolazione: Molla a gas integrata
- Intervallo di regolazione dell'altezza: 400 mm
- Altezza dal piano del carrello al punto più alto: 1200 ~ 1600 mm
- Braccio del display: 130 mm, angolo di inclinazione: 0° ~ 15°, rotazione orizzontale: ±90°
- Tablet: 510 x 470 x 36 mm
- Cassetto per tastiera: 413 x 158 mm
- Base: 460 x 530 mm
- Ruote: 10 cm (tutte dotate di freni)
- Materiale: Lega di alluminio + lamiera + ABS
- Dimensioni della confezione: 57 x 51 x 43,5 cm + 150 x 20 x 13 mm (1 pezzo in 2 cartoni)
- Certificazioni: ISO13485 / ISO9001 / CE / FDA

Specifiche Ambientali

- Intervallo di temperatura in esercizio: 0°C ~ +40°C
- Intervallo di temperatura di conservazione: -40°C ~ +70°C
- Intervallo di umidità in esercizio: 15% - 95% (senza condensa)
- Intervallo di umidità di conservazione: 10% - 95% (senza condensa)
- Intervallo di altitudine in esercizio: -500 ~ +4600 m (57,0 kPa ~ 106,0 kPa)
- Intervallo di altitudine di conservazione: -500 ~ +4600 m (50,0 kPa ~ 106,0 kPa)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)